


FAHRION®
FAHRENYONDI ESZKÖZTÁRSASÁG**OZ szorítópatron befogóhoz, 2 # 25 mm, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309550 12
GTIN	2050001704573
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. **Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig.** Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

- **Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.**
- **Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.**
- **Nagyobb rendszermeresség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	12 mm
Tokmányhoz	2 - 25 mm
Terméknév attribútum	2 # 25 mm
Szabvány	ISO 10897
Típus	462 E

Külső Ø D	35,05 mm
Teljes hossz L	52 mm
Termék fajtája	Befogófej sima