

**FAHRION®**  
FAHRENYONDI ESZKÖZTÁRSASÁG**OZ szorítópatron befogóhoz, 2 # 25 mm, Névleges befogási Ø d: 13mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309550 13     |
| GTIN              | 2050001704580 |
| Árucikk kategória | 39Y           |

**Leírás****Kivitel:**

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. **Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig.** Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

**Előny:**

- **Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.**
- **Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.**
- **Nagyobb rendszermeresség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

**Műszaki leírás**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Névleges befogási Ø d | 13 mm     |
| Tokmányhoz            | 2 - 25 mm |
| Terméknév attribútum  | 2 # 25 mm |
| Szabvány              | ISO 10897 |
| Típus                 | 462 E     |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D      | 35,05 mm       |
| Teljes hossz L | 52 mm          |
| Termék fajtája | Befogófej sima |