

**Garant****Marófej befogó, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306678 50
GTIN	4045197290458
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Maróögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	50
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	50
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	30 mm
Külső Ø D	120 mm

Befogási Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 50	309890 50
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 50	309880 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50