

**Garant****Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-A 63, MK belső: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306930 3
GTIN	4045197290533
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Belül és kívül megfelelő pontosságra köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 140 mm

Külső Ø D: 40 mm

**Műszaki leírás**

Belső Morse kúp	3
A-méret kinyúlási hossz	140 mm
Külső Ø D	40 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Befogó adapter