

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 160, Tüske Ø d1: 27mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	306575 27
GTIN	4045197468512
Árucikk kategória	31A

Leírás

Kivitel:

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Marótüske hossza L ₄	21 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Tüske Ø d ₁	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

Külső Ø D	60 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27