

Garant**Szűkítőpersely MK-szárhoz behúzómenettel, HSK-A 63, MK belső: 1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 306750 1 |
| GTIN | 4045197505101 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Belül és kívül megfelelő pontosságra köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 25 mm

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Belső Morse kúp | 1 |
| Külső Ø D | 25 mm |
| Befogó | HSK-A 63 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél |

| | |
|------------------------|----------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 8 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Befogó adapter |