

Garant**Furatkés nyersdarab, HSK-F 63, A méret: 200 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307022 200
GTIN	4045197587954
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Edzett és köszörült kúp és váll.
- Lágyszár további megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Speciális szerszámok készítéséhez.

Alapanyag:

16MnCr5

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Alak: F

Külső Ø D: 63 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	F
Termék fajtája	Furatkés nyersdarab

Tartozék

HSK hűtőfolyadék-cső HSK 63

309880 63