

**HOLEX****ER felfogó anya, ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309580 40
GTIN	4045197151971
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

**Hornyokkal.****Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	26 mm
ER-hez	40 mm
Menet	M50×1,5
Max. meghúzási nyomaték	240 Nm

Külső Ø D	63 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

---

## Tartozék

ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40