

FAHRION®
FAHRENYONDI ESZKÖZTÁR**OZ szorítópatron befogóhoz, 4 # 32 mm, Névleges befogási Ø d: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309560 30
GTIN	2050001704801
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. **Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig.** Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

- **Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.**
- **Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.**
- **Nagyobb rendszermeresség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	30 mm
Tokmányhoz	4 - 32 mm
Terméknév attribútum	4 # 32 mm
Szabvány	ISO 10897
Típus	467 E

Külső Ø D	43,7 mm
Teljes hossz L	60 mm
Termék fajtája	Befogófej sima