



## ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309615 16
GTIN	7640128492160
Árucikk kategória	39Z

### Leírás

#### Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hatszöggel**, SW 25.

#### Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

#### Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

#### Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	22,5 mm
Menet	M22×1,5
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm

ER-hez	16 mm
Külső Ø D	28 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya