

**Tömítőgyűrű ER felfogó anyához, ER 25, Befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309630 12
GTIN	7640128495284
Árucikk kategória	39Z

**Leírás****Alkalmazható:**

309615; 309621; 309652 sz. ER felfogó anya.  
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

- **Befogási tartomány = Névleges méret – 0,5 mm.**
- **Befogási Ø 1 mm emelkedéssel.**
- **A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni!**
- **80 bar-ig használható.**
- **Beépítési helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø d	12 mm
Típushoz	ER 25
Készlet tartalma	13
Külső Ø D	21 mm
Termék fajtája	Tömítés

