



Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco, Tartalom: 5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	084220 5
GTIN	2050000966187
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formáláshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Ásványolaj-bázisú, **sűrű folyású termék**, kiválóan alkalmas menetvágáshoz, jó tapadóképességű.

Műszaki leírás

Lobbanáspont	180 °C
--------------	--------

Kinematikus viszkozitás	174 mm ² /s
Szín	barna
Kivitel	Kanna
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	5 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj