

FAHRION®
FAHRTZEUGE FÜR DIE WERKSCHAFT**OZ szorítópatron készlet 462 E típus, 15 darabos, 5 – 25 mm tokmányhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309562
GTIN	2050001699404
Árucikk kategória	39Z

Leírás**Kivitel:**

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. **Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig.** Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

- **Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.**
- **Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.**
- **Nagyobb rendszermerőség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Tartalom:

OZ szorítópatronok (309550 sz.) Ø 5–16 mm (1 mm emelkedéssel) és Ø 18, 20, és 25 mm, fadobozban.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 10897
Termék fajtája	Befogófej sima

