



ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 32



Rendelési adatok

Rendelés száma	309615 32
GTIN	7640128492191
Árucikk kategória	39Z

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anyá bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	180 Nm
ER-hez	32 mm
Teljes hossz L	27,5 mm

Menet	M40×1,5
Külső Ø D	50 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya