

Garant**ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309610 40
GTIN	4045197292100
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

ER-hez	40 mm
Menet	M50×1,5
Teljes hossz L	26 mm

Max. meghúzási nyomaték	240 Nm
Külső Ø D	63 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40