

FAHRION®
FAHRENYONDI ESZKÖZTÁRSASÁG**OZ szorítópatron befogóhoz, 4 # 32 mm, Névleges befogási Ø d: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309560 16 |
| GTIN | 2050001704740 |
| Árucikk kategória | 39Y |

Leírás**Kivitel:**

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. **Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig.** Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

- **Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.**
- **Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.**
- **Nagyobb rendszermeresség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------|
| Névleges befogási Ø d | 16 mm |
| Tokmányhoz | 4 - 32 mm |
| Terméknév attribútum | 4 # 32 mm |
| Szabvány | ISO 10897 |
| Típus | 467 E |

| | |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D | 43,7 mm |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |