

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Gépi menetfúró 6H, Menet M (xemelkedés): M5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082807 M5 |
| GTIN | 4250361209772 |
| Árucikk kategória | 04D |

Leírás**Kivitel:**

HSS gépi menetfúró, egyenes horonnyal, 4 menetemelkedésnyi elővágórész átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz mélyre fúrt menet-magfurattal 6H tűrés osztállyal.

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL® plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Felhasználás:

Sérült vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Figyelem:

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-től talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Menet M | M5 |
| Magfurat Ø | 5,2 mm |
| Menetbetétek száma 082800 sz. | 60 |
| Termék fajtája | Menetfúró |

