

**Tömítőgyűrű ER felfogó anyához, ER 25, Befogási Ø d: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309630 8 |
| GTIN | 7640128495246 |
| Árucikk kategória | 39Z |

Leírás**Alkalmazható:**

309615; 309621; 309652 sz. ER felfogó anya.
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Befogási tartomány = Névleges méret – 0,5 mm.**
- **Befogási Ø 1 mm emelkedéssel.**
- **A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni!**
- **80 bar-ig használható.**
- **Beépítési helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------|---------|
| Befogási Ø d | 8 mm |
| Típushoz | ER 25 |
| Készlet tartalma | 13 |
| Külső Ø D | 21 mm |
| Termék fajtája | Tömítés |

