


**Alappofa készlet, 3 darabos, edzett, Tokmány típus: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	314000 125
GTIN	4019208034096
Árucikk kategória	33R

Leírás**Felhasználás:**

Edzett átfordítható pofák vagy lágy rátétpofák befogásához.

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Hossz L	55 mm
Tokmány típus	125 mm
Horonyszélesség D + 0,01	12,68 mm
Bordaszélesség B ₁ -0,05	7,94 mm
Menet	M8
Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák

