



## Nagy teljesítményű vágópaszta, klórmentes, Tartalom: 120g



### Rendelési adatok

Rendelés száma	084160 120
GTIN	2050000966033
Árucikk kategória	08J

### Leírás

#### Kivitel:

Vágópaszták célzott felhasználásra. Egyszerű használat (bemerítés, ill. felhordás). Megtapad az élen és csak a használat során válik folyékonnyá, jó kenési tulajdonságok, kiváló nyomásfelvételi képesség.

Lágy vágópaszta.

#### Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

**Klórmentes** – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható **menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz, üregeléshez és fűrészeléshez.** Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható** alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkeltövezetek, titán és hasonlók megmunkálásánál.

### Műszaki leírás

Lobbanáspont	250 °C
Szín	barna

Öngyulladási hőmérséklet	320 °C
Kivitel	Doboz
Alak	paszta
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	0,12 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj