



Nagyteljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum HPC VEG, Tartalom: 20l



Rendelési adatok

Rendelés száma	084265 20
GTIN	2050001741929
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Észter alapú HPC hűtő-kenőanyag koncentrátum, belső hűtőfolyadék ellátáshoz és nagy nyomáshoz alkalmas, amin mentes. Biztosítja a szerszámgépek és az ellenőrző ablakok tisztaságát.

Klór-, formaldehid- és bórsavmentes hűtő-kenőanyag **magas igényekhez**. A nagynyomású adalékok megakadályozzák a kenőfilm leszakadását; a kenőfilm molekuláris méretben maximális terhelésnél is a vágószerszámon marad.

Előny:

A koncentrátumok **korrózióvédő**, lakk-kímélő hatásúak és **fiziológiailag veszélytelenek, baktériumokkal szemben stabilak**, bőrkímélők.

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **minden forgácsolási munkához** (esztergáláshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, **fűrészeléshez**, csiszoláshoz). Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható anyagok megmunkálásánál. Normál **keverési arány 1 : 20**, nagyszilárdságú anyagok és nemesacél esetén a keverési arány 1 : 10 -től 1 : 15-ig terjed.

Figyelem:

Jokisch kiegyenlítő- ill. ágyvezeték olajok külön rendelésre szállíthatóak. Ezek az összes egyéb Jokisch termékkel optimálisan felhasználhatóak (nincsenek ragadós maradványok) és hidraulika- és hajtóműolajként is alkalmazhatóak.

Kivitel: Kanna

Tartalom: 20 l

Műszaki leírás

Szín	sárga-barna
Kivitel	Kanna
Kinematikus viszkozitás	77 mm ² /s
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	20 l
Termék fajtája	Hűtő-kenőfolyadék

Tartozék

Kézi kannaszivattyú	084356
---------------------	--------