



Rátétpofa készlet, 4 darabos, lágy, Tokmány típus: 100 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	314500 100
GTIN	4019208034591
Árucikk kategória	36R

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható :

312000; 312500; 312700 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Alumínium puhapofa felsőrész **külön rendelésre.**

Hozzávaló színekód: Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák

Hossz L: 53 mm

Magasság H: 30 mm

Horonyszélesség D: 7,96 mm

Furattávolság b: 24 mm

Bordahossz A: 9,49 mm

Műszaki leírás

Horonyszélesség D	7,96 mm
Furattávolság b	24 mm

Magasság H	30 mm
Tokmány típus	100 mm
Bordahossz A	9,49 mm
Hossz L	53 mm
Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák