



Hidroplasztikus szerszámbefogó radiális állítás, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307514 12
GTIN	2050001700940
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Radiális szerszámhossz beállítással.

Felhasználás:

- **Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendeléssel!

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Hozzávaló közpersely	302135; 302140; 302145; 302147
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	50 mm

Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 12 mm	343720 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8