



Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 350mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	314400 350
GTIN	4019208034577
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Más tokmány típushoz is megfelelő	400 mm
Tokmány típus	350 mm
Hossz L	137 mm
Magasság H	63 mm
Bordahossz A	19,02 mm
Furattávolság b	76,2 mm

Horonyszélesség D	12,72 mm
Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák