



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, erős, HSK-A 63 A = 80, Befogási Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307505 20
GTIN	2050001653260
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Különleges tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Befogási Ø D₁: 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Ø D₂: 33 mm

Külső Ø D: 51,5 mm

Állítási út V: 10 mm

Hozzávaló közpersely: 302155; 302160; 302165; 302150

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Hozzávaló közpersely	302155; 302160; 302165; 302150
Befogási Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Külső Ø D	51,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 80
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5

Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hengeres tisztító Műanyag Csap Ø 20 mm	343720 20