



## Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-F 63, Befogási Ø D1: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	307518 20
GTIN	2050001653406
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Balluffchip furattal.

#### Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

#### Különleges tartozék:

Közperselyek 302135 – 302180 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

#### Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

A-méret kinyúlási hossz: 90 mm

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Külső Ø D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 48 mm

Állítási út V: 10 mm

Menet M: M16×1

### Műszaki leírás

Hozzávaló közpersely	302155; 302160; 302165
----------------------	------------------------

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Menet M	M16×1
L <sub>3</sub>	48 mm
Külső Ø D	50 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közpersely Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közpersely Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hengeres tisztító Műanyag Csap Ø 20 mm	343720 20
Hasított közpersely Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közpersely Befogási Ø D1 3 mm	302155 3

Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közpersely Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közpersely Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közpersely Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közpersely Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közpersely Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4