

**Garant****Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307512 6
GTIN	4045197506252
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

**Felhasználás:**

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

**Figyelem:**

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	26 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Menet M	M5
L <sub>3</sub>	24 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Külső Ø D	50 mm

Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

---

## Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 6 mm	343720 6
--------------------------------------	----------