

**FAHRION®**  
FAHRION®**CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 11M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309655 11M
GTIN	2050001704832
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. ER felfogó anyák

Bevonattal a **súrlódás** csökkentéséhez.

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Különleges tartozék:**

Tömítőgyűrűk 309666 – 309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992, szorítókulcsok 309754 – 309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 1 - 7 mm

Teljes hossz L: 16,2 mm

Külső Ø D: 16 mm  
Max. meghúzási nyomaték: 10 Nm  
Menet: Tr14×0,75

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 7 mm
Teljes hossz L	16,2 mm
Max. meghúzási nyomaték	10 Nm
Külső Ø D	16 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr14×0,75
Termék fajtája	Felfogó anya

## Tartozék

CP görgőkulcs Típus 11M	309754 11M
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 11M	309756 11M