

**CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz, CP típus ER-hez: 25DI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű** CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk **nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	2 - 16 mm
Teljes hossz L	28,9 mm

Max. meghúzási nyomaték	90 Nm
Külső Ø D	40 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr32×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya

## Tartozék

CP tömítőgyűrű Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 2 mm	309667 2
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 25	309756 25
CP görgőkulcs Típus 25	309754 25