



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-F 63, Befogási Ø D1: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307518 6
GTIN	2050001653352
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Balluffchip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Különleges tartozék:

Közperselyek 302135 – 302180 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Külső Ø D: 50 mm

L₃: 24 mm

Állítási út V: 10 mm

Menet M: M5

Műszaki leírás

L ₃	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm

Befogási Ø D ₁	6 mm
Menet M	M5
Ø D ₂	26 mm
Külső Ø D	50 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hengeres tisztító Műanyag Csap Ø 6 mm

343720 6