

FAHRION®
FAHRION®
CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 16MS

Rendelési adatok

Rendelés száma	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Árucikk kategória	34F

Leírás
Kivitel:

Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. ER felfogó anyák

Bevonattal a **súrlódás** csökkentéséhez.

Mini = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

MiniSchlank = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

Kúpos = minden „C” méret.

Standard = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.**

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Különleges tartozék:

Tömítőgyűrűk 309666 – 309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992, szorítókulcsok 309754 – 309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 1 - 10 mm

Teljes hossz L: 20,9 mm

Külső Ø D: 22 mm
Max. meghúzási nyomaték: 30 Nm
Menet: Tr20×1

Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 10 mm
Teljes hossz L	20,9 mm
Max. meghúzási nyomaték	30 Nm
Külső Ø D	22 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr20×1
Termék fajtája	Felfogó anya