

FAHRION®
FAHRION GROUP**CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz, CP típus ER-hez: 32DI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Mini = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

MiniSchlank = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

Kúpos = minden „C” méret.

Standard = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz.**

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk **nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

Teljes hossz L: 30,1 mm

Külső Ø D: 50 mm

Max. meghúzási nyomaték: 140 Nm

Menet: Tr40×1,5

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 20 mm
Max. meghúzási nyomaték	140 Nm
Teljes hossz L	30,1 mm
Külső Ø D	50 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr40×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 6 mm	309668 6
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 15 mm	309668 15
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 5 mm	309668 5
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 12 mm	309668 12
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 32	309756 32
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 19 mm	309668 19
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 4 mm	309668 4
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 16 mm	309668 16
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 7 mm	309668 7
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 13 mm	309668 13
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 20 mm	309668 20

HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 18 mm	309668 18
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 9 mm	309668 9
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 11 mm	309668 11
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 8 mm	309668 8
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 2 mm	309668 2
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 3 mm	309668 3
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 10 mm	309668 10
CP görgőkulcs Típus 32	309754 32
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 17 mm	309668 17
HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához Befogási Ø (1 mm emelkedéssel) 14 mm	309668 14