



Nagy teljesítményű vágópaszta, klórmentes, Tartalom: 750g



Rendelési adatok

Rendelés száma	084160 750
GTIN	2050000966026
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Vágópaszták célzott felhasználásra. Egyszerű használat (bemerítés, ill. felhordás). Megtapad az élen és csak a használat során válik folyékonyá, jó kenési tulajdonságok, kiváló nyomásfelvételi képesség.

Lágy vágópaszta.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot**, a **vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

Felhasználás:

Univerzálisan használható **menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz, üregeléshez és fűrészeléshez**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható** alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál.

Műszaki leírás

Szín	barna
Öngyulladás hőmérséklet	320 °C
Lobbanáspont	250 °C
Kivitel	Doboz
Alak	paszta

Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	0,75 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj