

Garant**Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 307512 16 |
| GTIN | 4045197506290 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-------|
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| L ₃ | 45 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 90 mm |
| Menet M | M12×1 |
| Külső Ø D | 50 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Állítási út V | 10 mm |
| Befogó | HSK-A 63 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-7 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 16 mm | 343720 16 |
|---------------------------------------|-----------|