

**FAHRION®**  
FAHRION GROUP**CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz, CP típus ER-hez: 40DI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű** CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk **nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

Teljes hossz L: 34,8 mm

Külső Ø D: 63 mm

Max. meghúzási nyomaték: 200 Nm

Menet: Tr50x1,5

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	200 Nm
Teljes hossz L	34,8 mm
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Külső Ø D	63 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr50×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya