

**FAHRION®**  
PRÄZISION**CP tömítőgyűrű, DI25, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309667 11
GTIN	2050001705136
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Vulkanizált tömítőgyűrűk 80 bar-ig. 0,5 mm befogási Ø átfogás (+ 0,4 / – 0,1).

**Alkalmazható :**

309665 sz. 25DI méretű CP ER felfogó anyaghoz.

**Figyelem:**

**Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyag és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön rendelésre.**

· **A 309665 sz. DI40 mérethez való tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

Külső Ø D: 20,2 mm

Magasság L: 2 mm

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	11 mm
Sorozat	Centro P
Típushoz	DI25
Külső Ø D	20,2 mm

Magasság L

2 mm