

**Garant****ER-Mini felfogó anya, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309650 25
GTIN	4045197292148
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Kis külső méretek, betétedzett és minden oldalon köszörült.

· **Betétedzett és minden oldalon köszörült.**

**Alkalmazható:**

300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723 sz. **Mini ER szorítópatronos befogó.**

**Műszaki leírás**

ER-hez	25 mm
Teljes hossz L	21 mm
Menet	M30×1
Max. meghúzási nyomaték	45 Nm
Külső Ø D	35 mm
Szabvány	DIN 6499
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Felfogó anya