



Nagy teljesítményű vágóolaj hab, klórmentes, Tartalom: 0,4l



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 084225 0,4 |
| GTIN | 2050001660800 |
| Árucikk kategória | 08J |

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot**, a **vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formáláshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Erősen tapadó vágóolaj hab a megmunkálási helyre történő célzott felvitelhez. Kén és ásványi olaj mentes, finoman adagolható, vízzel lemosható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------------|
| Veszélyes anyag jelölés | GHS07 figyelem |
| Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Veszélyes áru kategória | 2.1 |
| Kivitel | spray-palack |
| Oldhatóság vízben | oldódik |
| Forráspont | -24 °C |
| Öngyulladási hőmérséklet | 235 °C |
| Szórófej | Smart Straw |
| Szín | világos sárga |
| Tárolási hőmérséklet | 15 - 35 °C |
| Tartalom | 0,4 l |
| Termék fajtája | Vágóolaj / csiszolóolaj |