


Garant**ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309652 16
GTIN	4045197645715
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Kis külső méretek, betétedzett és minden oldalon köszörült.

· **Betétedzett és minden oldalon köszörült.**

Alkalmazható :

300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723 sz. **Mini ER szorítópatronos befogó.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Teljes hossz L: 22,5 mm

Külső Ø D: 22 mm

Menet: M19×1

Max. meghúzási nyomaték: 35 Nm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	22,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	35 Nm
Menet	M19×1
ER-hez	16 mm
Külső Ø D	22 mm

Szabvány	DIN 6499
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Felfogó anya