

**Tömítőgyűrű ER felfogó anyához, ER 40, Befogási Ø d: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309645 24
GTIN	7640128495727
Árucikk kategória	39Z

Leírás**Alkalmazható:**

309615; 309621 sz. ER felfogó anyákhoz.
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Befogási tartomány = Névleges méret – 0,5 mm.**
- **Befogási Ø 1 mm emelkedéssel.**
- **A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni!**
- **80 bar-ig használható.**
- **Beépítési helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.**

Műszaki leírás

Befogási Ø d	24 mm
Típushoz	ER 40
Készlet tartalma	23
Külső Ø D	33,5 mm
Termék fajtája	Tömítés

