


**Garant****ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309652 20
GTIN	4045197645722
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Kis külső méretek, betétedzett és minden oldalon köszörült.

· **Betétedzett és minden oldalon köszörült.**

**Alkalmazható :**

300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723 sz. **Mini ER szorítópatronos befogó.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Teljes hossz L: 24 mm

Külső Ø D: 28 mm

Menet: M24×1

Max. meghúzási nyomaték: 40 Nm

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	40 Nm
ER-hez	20 mm
Menet	M24×1
Teljes hossz L	24 mm
Külső Ø D	28 mm

Szabvány	DIN 6499
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Felfogó anya