

**FAHRION®**  
FAHRION®**CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309655 40
GTIN	2050001736703
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya.  
ER felfogó anyák

Bevonattal a **súrlódás** csökkentéséhez.

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Különleges tartozék:**

Tömítőgyűrűk 309666 – 309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992,  
szorítókulcsok 309754 – 309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 3 - 26 mm  
Teljes hossz L: 31,5 mm  
Külső Ø D: 63 mm  
Max. meghúzási nyomaték: 200 Nm  
Menet: Tr50×1,5

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	31,5 mm
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Max. meghúzási nyomaték	200 Nm
Külső Ø D	63 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr50×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya