


Garant**ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309652 25
GTIN	4045197645739
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Kis külső méretek, betétedzett és minden oldalon köszörült.

· **Betétedzett és minden oldalon köszörült.**

Alkalmazható :

300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723 sz. **Mini ER szorítópatronos befogó.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Teljes hossz L: 25 mm

Külső Ø D: 35 mm

Menet: M30×1

Max. meghúzási nyomaték: 45 Nm

Műszaki leírás

Menet	M30×1
Max. meghúzási nyomaték	45 Nm
Teljes hossz L	25 mm
ER-hez	25 mm
Külső Ø D	35 mm

Szabvány	DIN 6499
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Felfogó anya