

FAHRION®
PRÄZISION**CP tömítőgyűrű, DI25, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 15 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309667 15
GTIN	2050001705174
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Vulkanizált tömítőgyűrűk 80 bar-ig. 0,5 mm befogási Ø átfogás (+ 0,4 / – 0,1).

Alkalmazható :

309665 sz. 25DI méretű CP ER felfogó anyához.

Figyelem:

Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön rendelésre.**

· **A 309665 sz. DI40 mérethez való tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

Külső Ø D: 20,2 mm

Magasság L: 2 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø	15 mm
Sorozat	Centro P
Típushoz	DI25
Külső Ø D	20,2 mm

Magasság L

2 mm