



## Puhapofa kiesztergáló készülék, Külső / belső Ø: 342/260mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Árucikk kategória	38L

### Leírás

#### Kivitel:

A házba egy **süllyesztékben kovácsolt spirálgyűrűt** szereltek be, amely a ház kerületén lévő recézés segítségével forgatható. Ez a spirálgyűrű **3 átfordítható** beállító pofát mozgat fokozatmentesen befelé vagy kifelé. A kiesztergáláshoz a beállító pofák csavarjait az esztergatókmány rátétpofáinak furataiba helyezzük és megszorítjuk a tokmányt. **A tokmány a kiesztergálásnál abban az állapotban van (előfeszítés), amelybe a későbbi munkadarab-megmunkálásnál is kerül.**

#### Párbeszédablak szöveg:

Beállító pofák

Recézés

Ház spirálgyűrűvel

Rátétpofák

Beasztó csavar

#### Felhasználás:

**Lágy rátétpofák gazdaságos belső kiesztergálására és külső felszabályozására** az esztergatókmányokon. Edzett rátétpofák **körfutási-, ill. utánkösörülésére** szintén alkalmas.

### Műszaki leírás

Beállítási tartomány Ø J pozíció	160 - 270 mm
Súly	8 kg
Belső Ø	260 mm
Beállítási tartomány Ø A pozíció	330 - 440 mm
Max. esztergatókmány Ø-höz	400 mm
Külső Ø	342 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű