

Mahr**Digitális tolómérő IP67 i-wi, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412738 200
GTIN	4059192002503
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat. Porról és nedvességgel szemben ellenálló. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Üzemidő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

i-wi rádiójel vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mélységmérő van	igen
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Csőrhossz	50 mm
Üzemidő	kb. 3 év
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Kalibrálás	A1

Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 200 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032