

Mahr**Könnyített kivitelű műhelytolómérő, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412750 800
GTIN	2050001060303
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Könnyített kivitelű **műhelytolómérő**; mérőcsúcsokkal és prizmavezetővel. **Parallaxmentes leolvasás**. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100 HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló). Rozsdamentes, edzett és köszörült mérő csőrök és csúcsok. Nóniusz kontrasztos skálázással és belső mérőskálával. Könnyű, precíz járású tolóka.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Súly	1,6 kg
Csőrhossz	150 mm
Rögzítés	Felső rögzítő csavar.
Leolvasás	0,02 mm
Méréstartomány	0 - 800 mm
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Belső mérőszár Ø	20 mm
Felület	kemény eloxált
Osztás	1/50 mm
Hibahatár	0,07 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000