



Puhapofa kiesztergáló készülék, Külső / belső Ø: 176/110mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

A házba egy **süllyesztékben kovácsolt spirálgyűrűt** szereltek be, amely a ház kerületén lévő recézés segítségével forgatható. Ez a spirálgyűrű **3 átfordítható** beállító pofát mozgat fokozatmentesen befelé vagy kifelé. A kiesztergáláshoz a beállító pofák csavarjait az esztergatókmány rátétpofáinak furataiba helyezzük és megszorítjuk a tokmányt. **A tokmány a kiesztergálásnál abban az állapotban van (előfeszítés), amelybe a későbbi munkadarab-megmunkálásnál is kerül.**

Párbeszédablak szöveg:

Beállító pofák

Recézés

Ház spirálgyűrűvel

Rátétpofák

Beasztó csavar

Felhasználás:

Lágy rátétpofák gazdaságos belső kiesztergálására és külső felszabályozására az esztergatókmányokon. Edzett rátétpofák **körfutási-, ill. utánkösörülésére** szintén alkalmas.

Műszaki leírás

Beállítási tartomány Ø J pozíció	35 - 125 mm
Max. esztergatokmány Ø-höz	200 mm
Súly	3,5 kg
Külső Ø	176 mm
Belső Ø	110 mm
Beállítási tartomány Ø A pozíció	170 - 260 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű