

**Mahr****Digitális tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412742 150
GTIN	4059192002206
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Vezetés	Magasabb vezetőpályák
Mélységmérő van	igen
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	40 mm
Üzemidő	kb. 3 év

Mélységmérő	Ø 1,6
Automatikus kikapcsolás	igen
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2

Elemrekesz fedél	412235
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2