

Mahr**Könnyített kivitelű műhelytolómérő, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412750 1000
GTIN	2050001060310
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Könnyített kivitelű **műhelytolómérő**; mérőcsúcsokkal és prizmavezetővel. **Parallaxmentes leolvasás**. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100 HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló). Rozsdamentes, edzett és köszörült mérő csőrök és csúcsok. Nóniusz kontrasztos skálázással és belső mérőskálával. Könnyű, precíz járású tolóka.

Műszaki leírás

Leolvasó részek kivitele	mattkrómozott
Leolvasás	0,02 mm
Rögzítés	Felső rögzítő csavar
Súly	1,75 kg
Mérőfelületek kivitele	Edzett
Méréstartomány	0 - 1000 mm
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	20 mm
Felület	kemény eloxált
Csőrhossz	150 mm
Osztás	1/50 mm
Hibahatár	0,08 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000